

## ХОЛОДНЫЕ ЭМАЛИ CAVALLIN

Холодные эмали CAVALLIN предназначены для покрытия золота, серебра, хрустальной и стеклянной посуды. Поставляются двух видов: прозрачные и непрозрачные, в стеклянной упаковке (перечень имеющихся цветов приведен в приложении). При работе с эмалями необходимо использование специальных катализаторов.

	Заводское обозначение	Артикул по каталогу фирмы «Сапфир»	Упаковка
Эмаль холодная CAVALLIN непрозрачная	CO.XXXX	См. отдельный перечень	250 г, 100 г
Эмаль холодная CAVALLIN прозрачная	TR.XXXX	См. отдельный перечень	250 г, 100 г
Катализатор CAVALLIN для ровных поверхностей	9085	6967, 11771	250 г, 100 г
Катализатор CAVALLIN для круглых поверхностей	TIXO	6968, 11772	250 г, 100 г

### **Инструкция по применению**

- а). При нанесении эмали на ровную поверхность смешайте эмаль и катализатор 9085 (Арт. 6967) в отношении 100:40.
- б). При нанесении эмали на выпуклую поверхность, используйте катализатор TIXO (Арт. 6968) в той же пропорции – 100:40.
- в). Время затвердевания эмали в зависимости от температуры:  
15-20° С – приблизительно 8 часов;  
60-70° С – приблизительно 45 мин.
- г). Флакон с эмалью перед употреблением необходимо хорошо взболтать.
- д). После нанесения эмали и до установки изделия в печь необходима выдержка не менее 10 мин.
- е). Расширить цветовую гамму изделий можно, смешивая различные эмали или нанося слой прозрачной эмали на слой непрозрачной.

### **Меры предосторожности при работе с катализаторами эмалей 9085 и TIXO:**

Не допускать попадания в глаза, на кожу и дыхательные пути. Могут вызывать раздражение. При попадании в глаза и на кожу – промыть под струей воды. Хранить в плотно закрытой заводской упаковке. Работать в хорошо проветриваемом помещении. Держать вдали от источников высокой температуры. Хранить в недоступном для детей месте.



### Катализатор CAVALLIN

Используется для отверждения эмалей.  
Способ применения: смешать эмаль и катализатор в пропорции – 100:40.  
Время застывания:  
А. 15-20 °С – 8 часов;  
Б. 60-70 °С – 45 мин.

### Катализатор 9085 CAVALLIN для ровных поверхностей

Арт.	Упаковка, г
<b>11771</b>	100
<b>6967</b>	250

### Катализатор ТИХО CAVALLIN для круглых поверхностей

Арт.	Упаковка, г
<b>11772</b>	100
<b>6968</b>	250

### Эмали холодные CAVALLIN

Холодные, двухкомпонентные эмали CAVALLIN предназначены для нанесения на цветные металлы и стеклянную посуду. Поставляются двух видов: прозрачные и непрозрачные. При работе с эмалями необходимо использование специальных катализаторов.

### Эмали прозрачные

Маркировка	Цвет	Арт. Уп. – 250 г.	Арт. Уп. – 100 г.
TR.1016	лимонная	<b>6355</b>	<b>8606</b>
TR.2004	оранжевая	<b>6366</b>	<b>8607</b>
TR.3002	красная	<b>6375</b>	<b>8608</b>
TR.3003	рубин	<b>6345</b>	<b>8573</b>
TR.3018	красная темная	<b>6336</b>	<b>8609</b>
TR.4002	фиолетовая	<b>6356</b>	<b>8611</b>
TR.5002	синяя темная	<b>6365</b>	<b>8612</b>
TR.5007	бриллиант	<b>6379</b>	<b>8613</b>
TR.5013	кобальт	<b>7016</b>	<b>8614</b>
TR.5018	бирюза	<b>6752</b>	<b>8615</b>
TR.6004	морская волна	<b>6376</b>	<b>8616</b>
TR.6009	зеленая (елка)	<b>6751</b>	<b>8617</b>
TR.6017	зеленая (первая зелень)	<b>6753</b>	<b>8618</b>
TR.9004	дымчатая	<b>6754</b>	<b>8619</b>
TR.9005	бесцветная	<b>6986</b>	<b>8574</b>
TR.9050	перламутр	<b>6346</b>	<b>8620</b>



Эмали непрозрачные

Маркировка	Цвет	Арт. Уп. – 250 г.	Арт. Уп. – 100 г.
CO.1007	желтая хром	6340	-
CO.1021	солнечно-желтая	10020	-
CO.2002	оранжевая	6347	-
CO.2003	оранжевая светлая	6358	8575
CO.3000	огненная	6367	8576
CO.3004	бордо	6337	8577
CO.3011	темно-красная	6348	8578
CO.3015	розовая	6359	8579
CO.3016	красно-розовая	6368	8580
CO.3022	красная	6338	8581
CO.3063	красная черешня	6349	8582
CO.4005	лиловая	6360	8583
CO.4006	фуксия	6369	8584
CO.5000	синяя	6350	8585
CO.5003	сапфир	6361	8586
CO.5004	синяя темная	6339	8587
CO.5010	синяя электрик	6370	8588
CO.5012	голубая	6637	8589
CO.5013	синяя кобальт	6749	8590
CO.5015	небесная	6351	8591
CO.5017	аквамарин	6362	8592
CO.6005	зеленая мох	6371	8593
CO.6010	зеленая	6341	8594
CO.6018	желто-зеленая	6352	8595
CO.6026	зеленая опал	6363	8596
CO.7025	серая	6372	8597
CO.8000	коричневая	6353	8598
CO.8001	коричневая охра	6342	8599
CO.8016	коричневая темная	6364	8600
CO.9001	белая (слоновая кость)	6373	8601
CO.9002	белая	6343	8572
CO.9005	черная	6755	8571
CO.9010	белая чистая	6354	8602
CO.9011	черная графит	6357	8603
CO.9060	серебро	6374	8604
CO.9065	золотая	6344	8605

**Ювелирные эмали CAVALLIN. Цветовая палитра**  
(отдельные цвета в ассортименте фирмы «Сапфир» отсутствуют)

Coprenti		Coprenti		Trasparenti	
	1007 CO Giallo cromo		6018 CO Verde giallo		1016 TR Giallo limone
	1021 CO Giallo limone		6026 CO Verde opale		1018 TR Giallo cromo
	2001 CO Arancio scuro		7025 CO Grigio medio		2000 TR arancio giallo
	2002 CO Arancio		7028 CO Grigio chiaro		2004 TR Arancio puro
	2003 CO Arancio chiaro		8000 CO marrone		3002 TR Rosso carminio
	3000 CO Fuoco		8001 CO Marrone ocra		3003 TR Rosso rubino
	3004 CO Bordeau		8003 CO Marrone terra		3014 CO Rosa antico
	3011 CO Rosso cupo		8012 CO Marrone rosso		3018 TR Rosso tramonto
	3015 CO rosa		8015 CO Marrone castano		4002 TR Viola erica
	3016 CO Rosso ossido		8016 CO Noce scuro		4005 TR Viola
	3022 CO Salmone		8017 CO Testa di moro		5002 TR Blu oltremare
	3063 CO Rosso ciliegia		9001 CO Bianco avorio		5007 TR Blu brillante
	4005 CO Lilla		9002 CO Bianco panna		5013 Blu cobalto
	4006 CO Fucsia		9005 CO Nero profondo		5018 TR Blu turchese
	4007 CO Viola		9010 CO Bianco puro		5019 TR Blu Cina
	5000 CO Blu avio		9011 CO Nero grafite		6004 TR Verde blu
	5003 CO Zaffiro		9060 CO glitter argento		6009 TR Verde abete
	5004 CO Blu notte		9061 CO Glitter argento finissimo		6017 TR Verde maggio
	5010 CO Blu elettrico		9065 CO Glitter oro		6025 TR Verde marcio
	5012 CO Azzurro		9066 CO Glitter oro finissimo		8004 TR Marrone rame
	5013 CO Cobalto				8010 TR Marrone
	5015 CO Cielo				9002 TR Bianco trasp.
	5017 CO Azzurro acqua				9004 TR Fumo di Londra
	5022 CO Indaco				9005 TR Trasparente
	6005 CO Verde muschio				9011 TR Nero grafite
	6010 CO Verde erba				9050 TR Perlato